

BRUGSANVISNING

TCNANO E2U CAMPING

EASY²USE

ER ET FLYDENDE NANOTEKNOLOGISK RENGØRINGS- OG OVERFLADEBEHANDLINGSPRODUKT.

AFRENSNING:

Overfladen skylles med rigeligt vand, således at løse partikler fjernes. Overfladen skal være tør, før nanoformeringen påbegyndes.

NANOFORMERING:

TCnano CAMPING omrystes omhyggeligt før brug. Skru kapslen af og åben forseglingen. Gnid det ufortyndede produkt jævnt på overfladen ved at benytte en blød svamp eller klud. Almindeligt snavs opløses meget let. Såfremt overfladen er slidt af vejrliget, og skidt sidder fast i ridser og ujævnheder, kræver det længere tids behandling. Efter en reaktionstid på 15 minutter eller når overfladen er tør, poleres efter med en tør klud. Poleringsudstyr kan også benyttes.

HÆRDNING:

Ved 15 grader Celsius er overfladen klar til brug efter en time.

FREMTIDIG RENGØRING:

Skidt fjernes ved brug af vand og eventuelt en blød børste. Om nødvendigt kan rensedidler og/eller højtryksspuler benyttes. Gentagne behandlinger forlænger effekten.

EGENSKAB OG ANVENDELSE:

Falmede overflader får sin oprindelige farve igen. Yderst effektivt som rensediddel. Bruges til alle lakerede og gel-coat overflader, kan også bruges på rustfrit stål.

ARBEJDSTEMPERATUR: 5 - 30 GRADER C. TÅLER IKKE FROST.

NANOFORMERING